

Tablefit

Nettoyant pour surfaces modernes

Propriétés

Nettoyant intensif à grand pouvoir dissolvant présenté en vaporisateur. Dissout sans effort les salissures tenaces sur les matériaux résistant aux solvants. Parfum agréable. Pour le nettoyage courant de surfaces, nous vous recommandons Profless concentré en vaporisateur.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques < 5%, solvants hydrosolubles, parfums.
pH produit concentré : env. 9,5

Domaine d'application

Élimine les traces de crayon, stylo à bille, encre, feutre, résidus d'étiquettes sur toute surface en plastique ou recouverte d'une couche synthétique résistant aux solvants, inox, aluminium, aluminium anodisé, etc.

Non adapté pour des surfaces en plastique ABS, par exemple boîtiers téléphoniques spécifiques, certains claviers d'ordinateur, écrans LCD.

Les matières synthétiques de ce type sont très souvent identifiées par le marquage "ABS". Essuyer immédiatement avec un chiffon sec les surfaces de ce type vaporisées par mégarde, ceci évitera une détérioration du matériau.

Attention ! Tablefit dissout les vernis sensibles aux solvants (base aqueuse) ainsi que les protections.

Application

Avant la première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée.

Essuyage :

Vaporiser sur un chiffon. Frotter les salissures sur la surface à nettoyer, puis essuyer avec un chiffon sec.

Toujours vaporiser le produit sur le chiffon et non directement sur la surface à nettoyer.

Le vaporisateur est rechargeable à partir du bidon de 5 litres avec un robinet.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Entretien de
meubles et
métaux**

Consommation par m²

Essuyage : 2 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 6 vaporisateurs rechargeables de 750 ml Réf. j 50 01 47
Carton de 2 bidons de 5 litres Réf. j 50 01 05

